Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	483920 3
GTIN	2050001861597
Produktų klasė	48A

Aprašymas

Modelis:
Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ±2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ∅ 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm – 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
1 tolerancijos klasė: Koto ∅ ±0,001 mm.
Paskirtis:
Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.
Pastaba:
Užsakydami **papildomai nurodykite pageidaujamą ∅,** pvz., nr. 483900 dyd. 5 **10,08** arba 483920 dyd. 5 **10,082.**

Techninis aprašymas

Žingsnis	0,001 mm
Matavimo strypo ilgis	70 mm
Nominalus dydis	3,001 - 5,999 mm
Kalibravimas	L5
Norma	DIN 2269
Tolerancijos klasė	1
Kietis	60 ±2 HRC
Medžiaga	Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis	Kontrolinis kaištis

Paslaugos

KalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus ∅ 20	028240 20
DAkkS kalibravimasKontrolinis kaištis Maksimalus ∅ 20	028260 20