STAHLWILLE

Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 12X13mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	610100 12X13
GTIN	4018754017799
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:
Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.
Standartas:
DIN 3110 / ISO 3318
Apdirbama medžiaga:
Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.
Pastaba:
ATKREIPKITE DĖMESĮ!
Taip pat GARANT yra alternatyva šiam produktui!
Rekomenduojamos prekės numeris: 610600

Techninis aprašymas

Rakto dydis $_1$	12 mm
maksimalus žiočių dydis b1	29 mm
maksimalus žiočių aukštis h	6 mm
maksimalus žiočių dydis b2	31 mm
Rakto dydis $_2$	13 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	170 mm

Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis