HOLEX

IMPACT 6-briaunė 1/2 colio plonasienė galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 22mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	651020 22
GTIN	4045197336460
Produktų klasė	62D

Aprašymas

Modelis:
Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Privalumai:
Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.
Apdirbama medžiaga:
Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Techninis aprašymas

Ilgis	38 mm
Rakto dydis	22 mm
∅ iš judesio perdavos detalei pusės	29,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis	taip
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Apsauginių spaustukų rinkinys 10 vnt., galvutėms, 1/2 colio, su ištraukikliu Tipas 4	651790 4
Guminis žiedas galvutėms, 1/2 colio ∅ 30 mm	651800 30
Jungiamasis kaištis galvutėms, 1/2 colio ∅ × ilgis 3X25 mm	651900 3X25