HOLEX

Veržliaraktis abiem atvirais galais, fosfatuotas, Rakto dydis: 13X15mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	610900 13X15
GTIN	4045197384140
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:
Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.
Standartas:
DIN 3110 / ISO 3318
Apdirbama medžiaga:
Cromo vanadžio plienas, fosfatuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus žiočių aukštis h	6 mm
Rakto dydis $_1$	13 mm
maksimalus žiočių dydis b1	33 mm
maksimalus žiočių dydis b2	35 mm
Rakto dydis $_2$	15 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	186 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Žiočių padėtis 1	15 laipsniai
Žiočių padėtis 2	15 laipsniai

Paviršius	fosfatuotas
Produkto pavadinimo požymis	fosfatuotas
nekibirkščiuojantis	ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis