BOSCH

Akumuliatorinis specialus suktuvas, Tipas: GWB1210

Užsakymo data

Užsakymo numeris	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:
Bosch akumuliatorinis kampinis gręžtuvas
- **Bosch-Premium ličio jonų technologija.**
- **Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Labai kompaktiškas: trumpa, 5 padėčių galvutė su 10 mm automatiniu gręžimo patronu.**
- **Didelės apsukos 0-1300 min[1] greitam darbui – optimaliai tinka kiaurymėms, variklio stabdis.**

Privalumai:
Sunkiai prieinamoms vietoms.
Tiekimo sudėtis:
Su įkrovikliu, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX įdėklu priedams, 1/2 L-BOXX įdėklas prietaisui.
Pastaba:
Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Įrankio tvirtinimo laikiklis	∅ 1,0 – 10 mm
Pakuotė	Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas	GWB1210
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	11 Nm

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 1300 min^{-1}
maksimalus gręžimo kiaurymės ∅ pliene	10 mm
Konstrukcija	Kampinis gręžtuvas
Svoris	1,2 kg
standartinis naudojimas	Medium
maksimalus gręžimo kiaurymės ∅ medienoje	10 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	2
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
tinka medžiagoms	Betonas
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mūrijimas
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Ličio jonų akumuliatorius Akumuliatoriaus tipas, įtampa B12 V	073851 B12