Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC180, Tipas: 60

Užsakymo data

Užsakymo numeris	574495 60
GTIN	4013349528445
Produktų klasė	57L

Aprašymas

Modelis:
Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių **silicio karbido rutuliukų.** Visas ilgis 200 mm.
Paskirtis:
Skirta **briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui** ir **honavimui.** Išgaunamas **tolygiai glotniai nušlifuotas paviršius** nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350–700 min^{-1}, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.
Pastaba:
Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

Techninis aprašymas

Šepečio ∅ D_1	64 mm
Darbinis matavimo ilgis L_3	70 mm
tinka kiaurymių ∅	57,1 - 60 mm
Koto ∅ D_s	7,3 mm
Serija	NOVOFLEX-B
Šerių medžiaga	Silicio karbitas
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Grūdėtumas	180
rekomenduojamas sūkių skaičius	350 - 700 min^{-1}
Produkto rūšis	Vidiniai šepečiai