Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 44mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	589010 44
GTIN	4045197158475
Produktų klasė	51S

Aprašymas

Modelis:
Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo ∅ 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką. Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm. Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.
Paskirtis:
Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).
Rekomendacija:
Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.
Pastaba:
Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000. Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius INOX	95 min^{-1}
maksimalus sūkių skaičius plienui	195 min^{-1}
Skersmuo	44 mm
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui	295 min^{-1}
Dantų skaičius colyje	4 / 6
Produkto rūšis	Gręžimo karūna

Priedai

Tvirtinimo kotas, Tipas: 210L	589310 210L
Tvirtinimo kotas, Tipas: 210S	589310 210S
Centravimo grąžtas HSS, Tipas: 6KT	589430 6KT
Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis, Tipas: 6KT	589432 6KT