# Gręžimo karūnos, bimetalinės, Skersmuo: 20mm

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 589010 20 |
| GTIN | 4045197158321 |
| Produktų klasė | 51S |

## Aprašymas

Modelis:
Tvirta, nelūžtanti konstrukcija su kintamo žingsnio dantimis, lankstus specialaus plieno korpusas (iš bimetalo). Sustiprintas, standus pagrindas su srieginėmis ir tvirtinimo kiaurymėmis (nuo ∅ 32 mm) tvirtai laiko kotą. Aukštos kokybės HSS dantys, jų geometrija ir nedidelė gamybinė tolerancija užtikrina geriausią pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką. Vario dantų žingsnis, 4/6 dantys viename colyje, maža vibracija.Maksimalus pjovimo gylis visiems dydžiams – 38 mm. Tiksliai nušlifuoti dantys – greitas pjovimas ir tikslios briaunos.
Paskirtis:
Stacionarioms gręžimo, tekinimo ar elektrinėms rankinėms gręžimo staklėms su atitinkamu sūkių skaičiumi. Apskritų kiaurymių pjovimui iš medžiagų plonomis ar storomis sienelėmis, lygiu ar lenktu ruošinio paviršiumi. Tinka įvairioms medžiagoms, pvz.: plienui, nerūdijančiajam plienui, žalvariui, variui, ketui, lengviesiems metalams, medienai, gipso ir plastiko plokštėms ir t. t.. Tepimo priemonių naudojimas padidina patvarumą (apdirbant metalus).
Rekomendacija:
Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.
Pastaba:
Tvirtinimo kotai ir gręžimo karūnos gali būti derinami su visomis standartinėmis bimetalinėmis karūnomis, išskyrus Bosch-SDS. Akmens gręžimo karūnos žr. Nr. 788000. Kietlydinio apskritiminius pjoviklius plienui žr. Nr. 118400, 118500, 119000.

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| maksimalus sūkių skaičius INOX | 220 $min^{-1}$ |
| maksimalus sūkių skaičius plienui | 445 $min^{-1}$ |
| maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 660 $min^{-1}$ |
| Skersmuo | 20 mm |
| Dantų skaičius colyje | 4 / 6 |
| Produkto rūšis | Gręžimo karūna |

## Priedai

| | |
|---|---|
| Tvirtinimo kotas, Tipas: 30 | 589310 30 |
| Greitojo keitimo tvirtinimo kotas, Tipas: 30 | 589314 30 |
| Centravimo grąžtas HSS, Tipas: 6KT | 589430 6KT |
| Centravimo grąžtas su HM pjovimo plokštelėmis, Tipas: 6KT | 589432 6KT |