Deimantinė šlifavimo lėkštutė D×T×H (mm), 100×25×20, Tipas: D64

Užsakymo data

Užsakymo numeris	597700 D64
GTIN	9003170380126
Produktų klasė	53Y

Aprašymas

Modelis:
Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviu sluoksniu. Smulkus grūdėtumas – aukščiausia paviršiaus kokybė; nuimama daug medžiagos. **Specifikacija: D64C50B DIAGO W karbidai.**
Paskirtis:
Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti **kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies.** Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	D64
Specifikacija	D64C50B DIAGO W karbidai
Šlifavimo priemonių kodas	D
Šlifavimo būdas	Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės	Deimantinė

Forma	12A2D
Disko ∅ D	100 mm
Disko plotis T	25 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×25×20
Kiaurymės ∅ H	20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje	6 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X	2 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lėkštelė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Kietlydininis (HM)	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		