Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, Grąžto ∅: 10mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	787040 10
GTIN	9002740008170
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:
Iš visų pusių deimantu šlifuota kietlydinio plokštelė su **ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis.** Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.
Paskirtis:
Precizinis keraminių plytelių,mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko **gręžimas.**
Pastaba:
Dėmesio – naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

Techninis aprašymas

visas ilgis	120 mm
Grąžto ∅	10 mm
Spiralės ilgis	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas