Grąžtas betonui SDS-max, ∅ × bendras ilgis: 40X920mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	789200 40X920
GTIN	4002395316335
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:
Specialios geometrijos kietlydinio plokštelės daug patvaresnės.
Aštresni kampai ir viršūnė: Tikslesnis gręžimas, neslysta, agresyvesnis apdirbant armuotą plieną ir greitesnis. PGM sertifikatas patvirtina kiaurymių gręžimą, kurios tiksliai tinka kaiščiams – tiek cheminiams, tiek mechaniniams inkarams. Dideliais grioveliais greičiau pašalinamos gręžimo dulkės, todėl sumažėja trintis.
Gręžimo galvutė su kvadratiniu skerspjūviu nuo ∅ 16 mm.
Paskirtis:
Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui.
Pastaba:
Kai ilgis >500 mm, reikia trumpu grąžtu pragręžti bent 150 mm gylio kiaurymę (pageidautina tokio pat ∅).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
∅	40 mm
Darbinis ilgis	800 mm
Bendras ilgis	920 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Max
Produkto rūšis	Akmens grąžtas