Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 60Nm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	656500 60
GTIN	4000896025022
Produktų klasė	63O

Aprašymas

Modelis:
Patogus ir labai kompaktiškas dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai. Ypač tiksliai kartojantis, nes jo gamybai naudojamos tik aukštos kokybės medžiagos, o susidėvinčios dalys, pvz., spaudimo spyruoklės, yra specialiai apdorojamos ir atrenkamos. Perjungiant terkšlę, galima veržti tiek į dešinę, tiek į kairę.
Su nenuimama **perjungiama terkšle - dešininiam ir kairiniam priveržimui.**
Mato vienetai: Nm Su HiPer smulkiadante terkšle (90 dantų, 4° darbinis kampas).
Funkcija:
Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.
Paskirtis:
Vidutinėms ir didelėms operacijų serijoms.
Standartas:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Tikslumas:
Nuo rodomos vertės **tik veržiant į dešinę:** ±2 %.
Pjovimo režimai:
Brėžinio ir formulės legenda:
l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l_4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T_1 = nustatomas sukimo momentas
T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:
Kalibravimas tik dešininiam priveržimui.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Techninis aprašymas

Svoris	1000 g
Indikatorius	analoginis
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
maksimalus sukimo momentas	60 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,5 Nm
Sūkių momento ribos	5 - 60 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Bendras ilgis L	335 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l_3]	265 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	optinis

Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020010 400
DAkkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000