Tekinimo plokštelių laikiklis, dešinin., Koto / plokštelių dydžiai: 16/09mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	SCSCR/L 1616H09
Darbinės dalies ilgis L_4	20 mm
Galvutės ilgis L_1	20 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Atraminė plokštelė	269005 1
Bendras ilgis L	101 mm
Koto dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštelei	269013 2
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešinin.
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500