Garant

XOMT060310ZZSR, HB4030, Tipas: ST1400

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212824 ST1400
GTIN	4045197942562
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojami režimai a_e = 0,5...1×D / $a_{p\ max}$

Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Pastūma f_z per dantį	0,8 mm
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZSR
Kietlydinys	HB4030
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\ maks}$	1 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	1 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\ max}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm²	tinka	240 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	220 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		