Garant

XOMT060310ZZER, HB4430, Tipas: TI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212842 TI
GTIN	4045197942593
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojami režimai a_e = 0,5...1×D / $a_{p\ max}$

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,5 mm
Tipas	Ti
Kampo spindulys	1 mm
Plokštelės storis S	3.18 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XOMT060310ZZER
Kietlydinys	HB4430
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\ maks}$	0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	1 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\ max}$	2 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		