Garant

XDMT120516ZDER, HB4430, Tipas: TI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212895 TI
GTIN	4045197943217
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Pastaba:
Rekomenduojami režimai a_e = 0,5...1×D / $a_{p\ max}$

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,8 mm
Tipas	Ti
Kampo spindulys	1,6 mm
Plokštelės storis S	5.56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDMT120516ZDER
Kietlydinys	HB4430
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\ maks}$	0,9 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	2 mm

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\ max}$	3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		