Garant

NC centravimo grąžtas HSS-E 90° N, TiAlN, ∅ DC h6: 8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	112020 8
GTIN	4045197001153
Produktų klasė	11A

Aprašymas

Modelis:
≥ ∅ 6 mm su **įpjova pagal DIN 1835-B.**
Tiksliai užgaląsta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos.
Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.
Pastaba:
Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ∅, (o ne grąžto išorinį ∅).

Techninis aprašymas

Nominalusis ∅ D_C	8 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 900 N/mm^2	0,05 mm/aps,
Užspaudimo griovelio ilgis c	25 mm
Koto ∅ D_s	8 mm
Bendras ilgis L	79 mm
Kotas	DIN 1835 B su h6
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis ∅	h6

Smailas kampas	90 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	87 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	56 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm²	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm²	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm²	tinka	6 m/min	S
Ketus (G)	tinka	31 m/min	K
CuZn	tinka	100 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		