Garant

# NC centravimo grąžtas HSS-E 90° N, TiAlN, ∅ DC h6: 10mm

## Užsakymo data

| | |
|---|---|
| Užsakymo numeris | 112020 10 |
| GTIN | 4045197001160 |
| Produktų klasė | 11A |

## Aprašymas

**Modelis:**
**≥ ∅ 6 mm** su **įpjova pagal DIN 1835-B.**
Tiksliai užgaląsta viršūnė – centravimo kiaurymė lengvai išgręžiama ir yra labai tikslios formos.
Tvirtas, nes trumpi drožlialaužiai grioveliai.
**Pastaba:**
Pjovimo greitį pasirinkite pagal faktinį kiaurymės ∅, (o ne grąžto išorinį ∅).

## Techninis aprašymas

| | |
|---|---|
| Koto tolerancija | h6 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 25 mm |
| Nominalusis ∅ $D_C$ | 10 mm |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm$^2$ | 0,06 mm/aps, |
| Koto ∅ $D_s$ | 10 mm |
| Bendras ilgis L | 89 mm |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | N |
| Tolerancija Nominalusis ∅ | h6 |

| | |
|---|---|
| Smailas kampas | 90 laipsniai |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Centravimo grąžtas |

## Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | $V_c$ | ISO kodas |
|---|---|---|---|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 87 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 56 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 50 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm² | tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm² | tinka | 31 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm² | tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm² | tinka | 10 m/min | P |
| INOX <900 N/mm² | tinka | 15 m/min | M |
| INOX >900 N/mm² | tinka | 10 m/min | M |
| Ti >850 N/mm² | tinka | 6 m/min | S |
| Ketus (G) | tinka | 31 m/min | K |
| CuZn | tinka | 100 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |