Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 16/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260611 16/06
GTIN	4062406059323
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	16 mm
Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	11 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	12,4 mm
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 15
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 1616H06
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Plokštelės dydis	6 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 15	269028 15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500