Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	15,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 15
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	12,4 mm
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 2525M06
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 15	269028 15
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500