HOLEX

Reguliuojamas veržliaraktis, Visas ilgis: 200mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	814001 200
GTIN	4062406072063
Produktų klasė	82A

Aprašymas

Modelis:
Plonos formos, su dvigubo T profilio kotu. Žiočių padėtis 22°. Kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas. Žiotys su **skale**.
Reguliuojamas veržliaraktis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus rakto dydis	24 mm
visas ilgis	200 mm
visas ilgis	8 in
Žiočių padėtis	22 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas
nekibirkščiuojantis	ne
Padalos	taip
Rankenos apvalkalas	ne
Produkto rūšis	Reguliuojamas veržliaraktis