Garant

NC našus kietlydininis grąžtas DIN 6535 HA, TiAlN, ∅ DC h7: 18,06-Xmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122540 18,06-X
GTIN	4062406077808
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:
Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, **specialus profilis.** Speciali viršūnės geometrija. **Mažas radialinis mušimas** ir **didelis patvarumas. Aukšta kiaurymės kokybė.**
Pastaba:
Užspaudimo griovelio ilgis $L_C = L_2 + 1{,}5 \times D_C$.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma **HB:** užsakyti **Nr. 122545**.
Forma **HE:** užsakyti **Nr. 122540 + 129100HE**. Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	101 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm^2	0,45 mm/aps,
Norma	DIN 6537
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis ∅	h7
Koto ∅ D_s	20 mm
Bendras ilgis L	153 mm
∅ ribos	18,06 - 20,05 mm

Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Tipas	FS
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	190 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	170 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	140 m/min	N
Plienas <500 N/mm²	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm²	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm²	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1400 N/mm²	tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm²	ribotai tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm²	ribotai tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm²	ribotai tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	160 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

sausasis	tinka