Garant

VHM-HPC grąžtas Weldon DIN 6535 HB, DLC, ∅ DC p6: 10,06-Xmm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	122608 10,06-X
GTIN	4062406078263
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:
Su sraigtiniais grioveliais, **6 kreipiančiosiomis briaunomis** ir vidiniais aušinimo kanalais.
Labai našus naujos kartos HPC grąžtas.
Su **140° viršūnės kampu** ir specialia **pjovimo briauna, kurios tolerancija p6**, optimaliai pagalbinei kiaurymei gauti. Labai tiksli ir **apvali pagalbinė kiaurymė.**
Pastaba:
Užspaudimo griovelio ilgis $L_C = L_2 + 1,5 \times D_C$.
Gilių kiaurymių gręžimui nuo 16×D pagalbinė kiaurymė rekomenduojama, o nuo 20×D iki 30×D - būtina. **Pragręžus pagalbinę kiaurymę, padidėja darbo proceso saugumas.** Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,44 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis ∅	h7
Bendras ilgis L	118 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto ∅ D_s	12 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	71 mm
Norma	DIN 6537

∅ ribos	10,06 - 12,05 mm
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Modelis	6×D
Tipas	W
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	360 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	350 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	150 m/min	N
PEEK	tinka	120 m/min	N
PVDF GF20	tinka	90 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	80 m/min	N
PEEK GF30	tinka	70 m/min	N
PTFE CF25	tinka	80 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
GFK	tinka	80 m/min	N
CFK	tinka	80 m/min	N

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka