Garant

HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7725, ∅ D: 36mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231660 36
GTIN	4045197718174
Artikelklasse	21M

Omschrijving

Uitvoering:
Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.
Opmerking:
Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

Technische beschrijving

∅ D	36 mm
Voeding f in GG(G)	0,51 mm/omw,
Voor basiselement maat	36 mm
Serie	HiPer-Drill
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Tophoek	135 graden

Soort	HB7725
Snijmateriaal	HM
Semi-standaard	ja
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm²	beperkt geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm²	beperkt geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm²	beperkt geschikt	70 m/min	P
GG(G)	geschikt	100 m/min	K
nat maximaal	geschikt		