Garant

# CPHX 060210 ER, HB4015, Type: ST1400



## Bestelgegevens

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 212554 ST1400 |
| GTIN | 4062406099169 |
| Artikelklasse | 21A |

## Omschrijving

**Uitvoering:**
Rondloopnauwkeurigheid ±0,020 mm.
- **Wisselplaten met verbeterde Wiper-geometrie voor een efficiënter bewerkingsproces in de matrijzenmakerij.**
- **Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.**
- **Freeswisselplaten met radiale en axiale Wiper-geometrie.**

**Advies:**
Bij pure vlakfreesbewerkingen Vc met 30% reduceren.
**Opmerking:**
Toepassingsrichtwaarden voor ae 0,2 mm.
$L_{wa}$ geeft de axiale Wiper-lengte weer.
$L_{wr}$ geeft de radiale Wiper-lengte weer.

## Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Type | ST1400 |
| Hoekradius | 1 mm |

| | |
|---|---|
| Plaatdikte S | 2.38 mm |
| ISO-code wisselplaat | CPHX 060210 ER |
| Soort | HB4015 |
| Snijmateriaal | HM |
| Lengte Wiper axiaal | 1 mm |
| Lengte Wiper radiaal | 1,5 mm |
| Snijkantradius $R_1$ | 1 mm |
| Voeding $f_z$ in staal < 1400 N/mm$^2$ | 0,25 mm |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |