Garant

CPHX 09T310 ER, HB4015, Type: ST1400

Bestelgegevens

Bestelnummer	212574 ST1400
GTIN	4062406099190
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:
- **Wisselplaten met verbeterde Wiper-geometrie voor een efficiënter bewerkingsproces in de matrijzenmakerij.**
- **Extreme tijdsbesparing mogelijk dankzij grote snedeverplaatsing en hoge voeding per tand.**
- **Freeswisselplaten met radiale en axiale Wiper-geometrie.**

Rondloopnauwkeurigheid ±0,020 mm.
Advies:
Bij pure vlakfreesbewerkingen Vc met 30% reduceren.
Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor ae 0,2 mm.
L_{wa} geeft de axiale Wiper-lengte weer.
L_{wr} geeft de radiale Wiper-lengte weer.

Technische beschrijving

Type	ST1400
Hoekradius	1 mm

Plaatdikte S	3.97 mm
ISO-code wisselplaat	CPHX 09T310 ER
Soort	HB4015
Snijmateriaal	HM
Lengte Wiper axiaal	1 mm
Lengte Wiper radiaal	2 mm
Snijkantradius R_1	1 mm
Voeding f_z in staal < 1400 N/mm^2	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het frezen