HOLEX

XNEX 080608, HBM130, Type: INOX

Bestelgegevens

Bestelnummer	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Artikelklasse	22A

Omschrijving

Uitvoering:
Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2×3-snijkanten voor **hoekfreesbewerkingen.**
6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.
Opmerking:
Toepassingsrichtwaarden voor a_e = 0,3×D / a_p = 3mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,12 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HBM130
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\,max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6

Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm²	geschikt	120 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		