TESA

Zwenktaster Interapid met schuin geplaatste klok, Meetbereik per richting / behuizing-∅: 0,8/39mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	436277 0,8/39
GTIN	7630041119138
Artikelklasse	45A

Omschrijving

Uitvoering:
Uiterst nauwkeurige zwenktasters met edelsteengelagerd meetwerk, in handzame, robuuste uitvoering. De behuizing en de prismatische zwaluwstaarthouders zijn uit één stuk vervaardigd, daardoor is de inklemming uiterst buigvast. Corrosievast door mat verchroomde behuizing.
1/100-aflezing
Met **20° schuin staande klok.**
TESA – Robijngelagerd meetwerk met meetkogel van HM. Robuuste Monoblock-behuizing; antimagnetisch. **Swiss Made.**
Toepassing:
Als nauwkeurig vergelijkingsmeetgereedschap voor controleren van afwijkingen van de nominale maat; voor rondloopcontroles, binnenmetingen, controle van parallelliteit en vlakheid, alsmede voor het uitlijnen van werkstukken.
Levering:
Inclusief spandoorn ∅ 8 mm.
Accessoires:
Vierkanthouder nr. 436510, centreerhouder nr. 436512, scharnierend meetstatief nr. 359680.
Reservedeel:
Reservetaster met HM- of robijnkogel op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Meetwaarde-omkeerbereik f_u	3 µm
Meetbereik in elke richting	0,8 mm
Meetkracht	0,12 N
Aflezing	0,01 mm
Totale afwijkingsmarge $f_{tot.}$	23 µm
Behuizing-∅	39 mm
Afwijkingsmarge f_e	10 µm
Zwenkbereik	2×105 graden
Opspanschacht-∅ h6	4 mm
Lengte tastarm	17,4 mm
Meetkogel-∅	2 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C5
Producttype	Zwenktaster

Dienstverlening

KalibratieZwenktaster Type ANALOG	023330 ANALOG
DAkkS-kalibratieZwenktaster Type ANALOG	023340 ANALOG

Accessoires

Scharnierend meetstatief Actieradius 120 mm	359680 120
HM-taster, tastarmlengte 16,5 mm Meetkogel-∅ 2 mm	436326 2