Garant GRIDLINE

Uittrekbaar legbord 200 kg, 36×20G, Inbouwhoogte: 75mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	930766 75
GTIN	4062406123000
Artikelklasse	9GK

Omschrijving

Uitvoering:
Uittrekbaar legbord, **100% volledig uittrekbaar.** Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder stansgaten voor sleufscheidingsstrips.
Levering:
Uittrekbaar legbord compleet met 1 paar geleiderails.
Kleur:
Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**
Opmerking:
Niet geschikt voor inbouw in verrijdbare behuizingen.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×20
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte in G	20
Gewicht	13,85 kg
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Inbouwhoogte	75 mm
met individuele ladeontgrendeling	nee
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg

Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×20G
Nuttige breedte	900 mm
Nuttige diepte	500 mm
Producttype	Uittrekbaar legbord