HOLEX

Led-accustaaflamp, Type: 260

Bestelgegevens

Bestelnummer	081538 260
GTIN	4045197727329
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:
Robuuste, smalle led-staafzaklamp met accu, met rubber bekleed oppervlak, magneet en extra led op de lampkop. **3Verschillende lichtinstellingen** (kop-led, helder, gedimd). Oplaadbaar via micro-USB-aansluiting. Ideaal als inspectielamp in kleine ruimtes.
Functie:
IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ∅ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.
Levering:
Inclusief laadkabel en netadapter.

Technische beschrijving

Lichtstroom stand 2	60 lm
Lichtstroom	300 lm
Accuspanning	3,7 V
Brandduur	3 h

Gewicht	94 g
ATEX-zone	geen
IP-klasse	IP 42
Aantal inbegrepen accu's	1
Totale lengte	260 mm
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Taschenlampe