Elektrotacker, Artikelomschrijving producent: J105EADHG

Bestelgegevens

Bestelnummer	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Artikelklasse	07E

Omschrijving

Uitvoering:
Gebruiksvriendelijke en ergonomische professionele tackers voor nauwkeurig aanbrengen van fijne en platte nieten en nagels.
- **Onderlaadsysteem voor snel en probleemloos bijvullen.**
- **Afstandsaanslag voor parallel aanbrengen van nietrijen.**
- **Slagkrachtinstelling.**
- **Gepatenteerde veiligheidsontgrendeling.**
- **Ook kleine ruimtes zijn goed bereikbaar.**
- **Kijkvenster voor controle van de vulling.**

Universele elektrotacker (230 V / 16 A) met elektronische slagkrachtregeling. Kabellengte 3m.

Technische beschrijving

Gewicht	1,2 kg
Geschikt niettype	E, A, D, H, G
Fabrikantnummer	J-105
Maximale indrijfdiepte nieten	16 mm

Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tacker

Accessoires

Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 10 mm	078417 10
Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078417 14
Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 6 mm	078417 6
Fijne nieten, set5000-delig Maximale indrijfdiepte nieten 8 mm	078417 8
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 10 mm	078418 10
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078418 14
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 6 mm	078418 6
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 8 mm	078418 8
Nagels, set1000- resp. 2600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078419 14
Nagels, set1000- resp. 2600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 16 mm	078419 16
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 10 mm	078420 10
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 14 mm	078420 14
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 6 mm	078420 6
Platte nieten, set1200- resp. 600-delig Maximale indrijfdiepte nieten 8 mm	078420 8