Garant

GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4×D, ∅ DC m7: 31mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	234010 31
GTIN	4045197740588
Artikelklasse	21S

Omschrijving

Uitvoering:
De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: –0,1 / +0,35 mm
Omschrijving:
Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.
T.b.v.:
Wisselplaten SOGX 100408.
Opmerking:
Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	239700 10IP (2,8 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOGX 100408
Nuttige lengte L_1	124 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-∅ D_s	40 mm
Schachtlengte L_s	68 mm
Serie	POWER DRILL
Nominale ∅ D	31
voor inch-∅	1 7/32 inch

Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	148 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm	211750 2,8
Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 10IP	239700 10IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP