Garant

GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2×D, ∅ DC: 38mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	234000 38
GTIN	4045197740038
Artikelklasse	21S

Omschrijving

Uitvoering:
De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.
Boringtolerantie: –0,1 / +0,3 mm
Omschrijving:
Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.
T.b.v.:
Wisselplaten SOGX 130511.
Opmerking:
Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	76 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-∅ D_s	40 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 130511
Schachtlengte L_s	68 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 20IP (6,3 Nm)
Serie	POWER DRILL
Nominale ∅ D	38
voor inch-∅	1 1/2 inch

Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	103 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 20IP	239700 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP