Garant

Steekdraaiplaat volradius, HB7310, Steekbreedte w: 4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	273739 4
GTIN	4045197771407
Artikelklasse	21L

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	±0,04 mm
Steekbreedte w	4 mm
Voeding f	0,1 - 0,22 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,6 - 1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Snedecondities	continu
Soort	HB7310
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		