Garant

Steekplaat Onbewerkt deel, HU7310, Steekbreedte w: 3,4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273696 3,4
GTIN	4045197773029
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Toepassing:
Voor het slijpen van gewenste vormen.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3,4 mm
Snijmateriaal	HM
Coating	ongecoat
Hoofdtoepassing	N
Neventoepassing	Ti
Soort	HU7310
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	350 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	geschikt	350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm²	geschikt	50 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		