Losse meetpen roestvrij Tolerantieklasse 1, Type: 5

Bestelgegevens

Bestelnummer	483914 5
GTIN	2050001863416
Artikelklasse	48A

Omschrijving

Uitvoering:
Meetpen van roest- en zuurbestendig materiaal, gehard (58-62 HRC) en ontlaten. Oppervlak geslepen en gelept. Vanaf ∅ 1,50 met maataanduiding op mantelvlak; vanaf ∅ 3,00 met maataanduiding op kopse kant. Vanaf ∅ 1,00 een kant met afschuining.
Opmerking:
Bij bestelling **tevens de gewenste ∅ vermelden,** bijv. nr. 483914 gr. 5 **10,08.**

Technische beschrijving

Meetpenlengte	70 mm
Oplopend met	0,01 mm
Nominale maat	10 - 11,99 mm
Kalibratie	L5
Norm	DIN 2269
Producttype	Meetpen

Dienstverlening

KalibratieMeetpen maximale ∅ 20	028240 20
DAkkS-kalibratieMeetpen maximale ∅ 20	028260 20