Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/09mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	SCACR/L 1212M09
Koplengte L_1	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269021 2
Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	150 mm
Functiebreedte L_4	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanschroef Type 2	269021 2
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500