Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/11mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L_1	26 mm
Totale lengte L	150 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Schachtgrootte	10 mm
Functiebreedte L_4	10 mm
ISO-code houder	SVACR/L 1010M11
Wisselplaatschroevenset	269021 1
Plaatafmeting	11 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	90 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200