BOSCH

Accu-boorschroefmachine zonder accu FlexiClick systeem, Type: GSR1860FCS

Bestelgegevens

Bestelnummer	070107 GSR1860FCS
GTIN	3165140906098
Artikelklasse	03B

Omschrijving

Uitvoering:
· **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
· **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
· **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
· **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
· **Softgrip.**
Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk. Accu-boorschroefmachine
· **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
· **Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).**
· **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
· **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
· **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
· **Softgrip.**
Volledige flexibiliteit: Met een groot aantal verstelbare opzetstukken is het systeem **FlexiClick** de optimale oplossing voor alle werksituaties.
Voordeel:
FlexiClick systeem.
Levering:
Zonder accu, zonder lader. Incl. verstelbare opzetstukken in het FlexiClick-systeem: Boorhouder, haaks opzetstuk, excentrisch opzetstuk, SDS-Plus-hameropzetstuk incl. extra handvat, L-BOXX.

Opmerking:
Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.
Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
Fabrikantnummer: GSR 18V-60FC
Aantal inbegrepen accu's: 0
Accutype: Lithium-ion
Accuspanning: 18 V
Motortype: Borstelloze motor
Maximaal draaimoment zacht: 31 Nm

Technische beschrijving

Maximaal draaimoment zacht	31 Nm
Fabrikantnummer	GSR 18V-60FC
Toerentalbereik 1e stand	0 - 600 min^{-1}
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1900 min^{-1}
Maximale spiraalboor-∅ in hout	38 mm
Typisch gebruik	Strong
Accuspanning	18 V
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s^2
Maximale spiraalboor-∅ in staal	13 mm
Accutype	Lithium-ion
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Gewicht	1,7 kg
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Motortype	Borstelloze motor
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout

geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boorschroefmachine