Atlas Copco

Perslucht-afslagschroefmachine, Type: S2426L

Bestelgegevens

Bestelnummer	079165 S2426L
GTIN	7322590017033
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:
Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige ∅ van de slang.
· **Exacte, slijtagevrije uitschakelkoppeling.**
· **Hoge draaimomentprecisie.**
Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674200 e.v.).
Olievrij – geen extra olienevelaar nodig.
Reservedeel:
Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	S2426L
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
Maximale luchtbehoefte	360 l/min
Geluidsproductie	73 dB(A)
Maximale schroef-∅ (8.8–12.9)	M4
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ∅)	10 mm

Gewicht	0,9 kg
Draaimomentbereik	1,2 - 2,6 Nm
Maximaal toerental	1500 min^{-1}
Uitvoering	Staaf
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s^2
Draadaansluiting	BSP
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Schroefmachine