Chicago Pneumatic

Balancer, max. aanhanglast: 4kg

Bestelgegevens

Bestelnummer	079298 4
GTIN	015451591458
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:
Robuuste aluminium behuizing, kabel van roestvrij staal.
Balancers verhogen het bedieningscomfort en de bedieningsveiligheid bij het werken met elektrische gereedschappen en zware apparaten.

- **'Gewichtsloze' toestand van de apparaten.**
- **Ordelijke werkplek.**
- **Apparaten en gereedschap onder handbereik.**
- **Veiligheid op de werkplek door ophangen van het apparaat en de kabel.**
- **Arbeidsmiddelen in het zicht en onder handbereik.**
- **Door gewichtscompensatie kan de balans voor de gehele kabellengte worden ingesteld.**

Technische beschrijving

Uitgetrokken kabellengte	2 m
maximale aanhanglast	4 kg
Draaglast	2 - 4 kg
Gewicht	2 kg

Producttype	Trekveer / balancer