Atlas Copco

Rechte persluchtslijper G2414, spantang-Ø 6 mm kort, Type: S085

Bestelgegevens

Bestelnummer	079447 S085
GTIN	7322590019860
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:
Krachtige en **robuuste rechte slijpers,** zeer **geluidsarm.** De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**
Korte uitvoering, lengte 215 mm.
Spantang-Ø 6mm.
Levering:
Inclusief benodigde nippels.
Reservedeel:
Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):
ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	G2414 S085
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Gewicht	0,78 kg
Afgegeven vermogen	500 W

Geluidsproductie	70 dB(A)
Maximaal toerental	8500 min^{-1}
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s^2
Maximale luchtbehoefte	252 l/min
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Rechte slijper