Atlas Copco

Rechte persluchtslijper G2414, spantang-Ø 6 mm kort, Type: S150

Bestelgegevens

Bestelnummer	079447 S150
GTIN	7322590019846
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:
Krachtige en **robuuste rechte slijpers,** zeer **geluidsarm.** De veiligheidsschakelaar voorkomt onbedoeld inschakelen. Voor de toepassing optimale maximumtoerentallen tussen **8500 en 25.000 1/min.**
Korte uitvoering, lengte 215 mm.
Spantang-Ø 6mm.
Levering:
Inclusief benodigde nippels.
Reservedeel:
Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):
ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	G2414 S150
Gewicht	0,78 kg
Maximale vibratie volgens EN	2,5 m/s^2
Geluidsproductie	76 dB(A)

Afgegeven vermogen	850 W
Maximale luchtbehoefte	432 l/min
Maximaal toerental	15000 min^{-1}
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ∅)	13 mm
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	BSP
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Producttype	Rechte slijper