Multifunctionele olie, Type: 5000

Bestelgegevens

Bestelnummer	083005 5000
GTIN	5032227495005
Artikelklasse	08E

Omschrijving

Uitvoering:
De wereldwijd beproefde multispray WD-40 **is grotendeels reukloos, gevuld met milieuvriendelijk drijfgas,** teflon-, hars-, siliconen- en zuurvrij.
Toepassing:
- **Roestoplosser met uitgekiende capillaire werking – maakt vastgeroeste verbindingen en vastzittende bouten en moeren binnen korte tijd los.**
- **Reinigingsmiddel – lost hardnekkig vuil op, kleeft en verhardt niet.**
- **Smeermiddel voor alle glijvlakken, fijnmechanische delen, scharnieren, bowdenkabels, sloten en beslag.**
- **Corrosiebescherming – WD-40 verdringt vocht, dringt in de poriën van het te beschermen materiaal en heeft een conserverende werking. Gevoelige, waardevolle gereedschappen behouden hun waarde.**
- **Contactspray – verdringt vocht van elektrische componenten.**

Bij gebruik van **spuitfles nr. 083006 of nr. 083509 – 083517** ook geschikt voor economische toepassing op grote oppervlakken.
Opmerking:
Goedgekeurd door: o.a. **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**
Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.

Technische beschrijving

Kinematische viscositeit	< 1 mm^2/s
Klasse gevaarlijke stoffen	3
Oplosbaarheid in water	onoplosbaar
Vlampunt	47 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Kleur	barnsteenkleurig
Oxiderende eigenschappen	niet bepaald
Kookpunt	176 °C
Inhoud	5 l
Uitvoering	Jerrycan
Producttype	Multifunctionele olie / universele olie