Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, ∅: 50mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	085915 50
GTIN	2050000965012
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:
- **Afgeschermde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.**
- **Verzinkt oppervlak.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.**

Toepassing:
Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.
Opmerking:
Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte met schroefdraad	22 mm
Schroefdraad	M6 mm
Schroefdraadbus	ja
maximale temperatuurbestendigheid	120 °C
Hoogte	10 mm
∅	50 mm
Gewicht	110 g
Nominale houdkracht	220 N

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M6	085921 M6