Hoffmann Group

Garant

GARANT Master Eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:
Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.
Opmerking:
Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Serie	Master Eco
Stift	259049 8
ISO-code houder	MTJNR/L 2525X16
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L_4	32 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 6
Onderlegplaat	259033 9
Spanklemstuk	259038 20
Totale lengte L	105 mm

geschikte wisselplaat	TN.. 1604..
Plaatafmeting	16 mm
Koplengte L_1	35 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	eco-Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3