Yale

Driepunts-transportroller voor zware lasten type LX, met trekstang bestuurbaar, Belastbaarheid: 12t

Bestelgegevens

Bestelnummer	086009 12
GTIN	4025092163798
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:
Driepunts-transportrollers voor het transport van middelzware lasten. Met een trekstang en een achterste transportelement. De beide identieke achterste transportelementen beschikken over instelbare verbindingsstangen. De totale belastbaarheid wordt voor elk 50% over de voorste en achterste transportelementen verdeeld.
Levering:
Drie transportelementen, twee verbindingsstangen, trekstang.

Technische beschrijving

Aantal wielen voor	8
Gewicht	80 kg
Wiel breedte	90 mm
Hoogte laadvlak voor	115 mm
Verstelbereik achter van – tot	500 - 1400 mm
Aantal wielen achter	8
Hoogte laadvlak achter	115 mm
Belastbaarheid	12 t

Wiel-∅	85 mm
Breedte laadvlak achter	250 mm
Lengte laadvlak voor	400 mm
Lengte laadvlak achter	300 mm
Fabrikantnummer	LX-12
Breedte laadvlak voor	220 mm
Producttype	Onderstel voor zware belasting