Garant

Wisselplaat-volboor combischacht, 3×D, Ø DC: 16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	232300 16
GTIN	4045197335890
Artikelklasse	21S

Omschrijving

Uitvoering:
Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.
Toepassing:
Voor niet-roterend en **roterend gebruik.**
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra **(MTM).**
T.b.v.:
Wisselplaten WOEX 030204.
Opmerking:
LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken.Neem veiligheidsmaatregelen.
Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).
Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder “Formulieren“.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Schacht-Ø D_s	25 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP (0,6 Nm)
Nuttige lengte L_1	48 mm
Schachtlengte L_s	56 mm

Nominale ∅ D	16
Totale lengte L	128 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,5 mm
Afkoppellengte L_A	72 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP	239700 6IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP