Garant

Wisselplaat-volboor combischacht, 4×D, ∅ DC: 21mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	232310 21
GTIN	4045197552846
Artikelklasse	21S

Omschrijving

Uitvoering:
Hoge stabiliteit en maximale proceszekerheid.
Toepassing:
Voor niet-roterend en **roterend gebruik.**
Voor boren zonder terugtrekgroeven en met exacte maatvastheid (ca. ±0,1 mm).
Ook geschikt voor machines met gering aandrijfvermogen. Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra **(MTM).**
T.b.v.:
Wisselplaten WOEX 040304.
Opmerking:
LET OP! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken. Neem veiligheidsmaatregelen.
Getrapt gereedschap tot 2 trappen volgens uw gegevens op aanvraag leverbaar. (Minimale bestelhoeveelheid: 2 stuks).
Het aanvraagformulier vindt u in de e-Shop op de productpagina onder “Formulieren“.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP1 (1,0 Nm)
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304
Schacht-∅ D_s	25 mm
Nuttige lengte L_1	84 mm
Schachtlengte L_s	56 mm

Nominale ∅ D	21
Totale lengte L	164 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,5 mm
Afkoppellengte L_A	108 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing	Centreerboren
Boortoepassing	Bol
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	Uitholling
Boortoepassing	Schuine uittrede
Boortoepassing	schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP1	239700 6IP1
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP