KYOCERA

SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1210, Type: GG

Bestelgegevens

Bestelnummer	224028 GG
GTIN	4960664609147
Artikelklasse	25A

Omschrijving

Uitvoering:
Speciale wisselplaatgeometrie zorgt voor gereduceerde snijkrachten en verbeterde spaanbreuk. Alle types met **Wiper-snijkanten** voor hoge voedingen.
Toepassing:
NB2T / NB3T: ideaal voor **onderbroken snedes,** hoge verspaningscapaciteit en hoge voedingen.
Opmerking:
Frezen worden wisselend uitgerust met hetzelfde aantal wisselplaten van vorm NB2 en NB3. Let op de combinatieaanduidingen op de houder.
Toepassingsrichtwaarden voor a_e = 1×D.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,06 - 0,15 mm
Type	GG
Plaatdikte E	6,35 mm
ISO-code wisselplaat	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Soort	PR1210
Snijmateriaal	HM
Toepassing	Voorbewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		